

Giunto T6 gruppo telaio saldatrice stampo, segnale



CARATTERISTICHE

Gruppo telaio per saldatore di ricambio per saldatori di collegamento a giunti T6

Include il telaio con copertura e maniglia dello stampo, lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Stile terminale di collegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
SBXST6AX		Graphite, Steel, Termoplastica	XS	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6
SBXST6CX		Graphite, Steel, Termoplastica	XS	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6
SBXT6CE	161120	Graphite, Steel, Termoplastica	W	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T6

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE