


Coppia saldatrice completa Joint Bond T8, Power



CARATTERISTICHE

Il gruppo saldatore completo fornisce un comodo mezzo per applicare i collegamenti tramite ponticelli al fungo della rotaia

La connessione viene realizzata entro i confini della piastra di giunzione

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Stile terminale di collegamento: C

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Lunghezza Unione	Stile saldatrice
PBCT8X3		Graphite, Steel, Termoplastica	50 mm ² Ropelay	9.13mm	177.8mm	T8
PBCT8X6	224422	Graphite, Steel, Termoplastica	120 mm ² Ropelay	9.53mm	177.8mm	T8
PBCT82S13		Graphite, Steel, Termoplastica	2/0 Concentrico	10.62mm	330.2mm	T8
PBCT82J13		Graphite, Steel, Termoplastica	2/0 Ropelay	12.19mm	330.2mm	T8

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Lunghezza Unione	Stile saldatrice
PBCT82J9		Graphite, Steel, Termoplastica	2/0 Ropelay	12.19mm	228.6mm	T8
PBCT8S6A13		Graphite, Steel, Termoplastica	3/0 composito	14.53mm	330.2mm	T8
PBCT82S9		Graphite, Steel, Termoplastica	4/0 Ropelay	15.49mm	228.6mm	T8
PBCT8Y5X5		Graphite, Steel, Termoplastica	95 mm ² Ropelay	15.52mm	177.8mm	T8
PBCT82W13		Graphite, Steel, Termoplastica	250 kcmil Ropelay	19.05mm	330.2mm	T8

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE