


Gruppo telaio saldatore stampo T8 collegamento a giunti, alimentazione



CARATTERISTICHE

Gruppo telaio per saldatore di ricambio per saldatori di collegamento a giunti T8

Include il telaio con copertura e maniglia dello stampo, lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb

Stile terminale collegamento: C

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale	Modello saldatore
PBCT8X6X	Graphite, Steel, Termoplastici	120 mm ² Cordatura	9.53mm	T8
PBCT82W13X	Graphite, Steel, Termoplastici	250 kcmil Cordatura	19.05mm	T8

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE