

Giunto T9 gruppo telaio saldatrice stampo, potenza



CARATTERISTICHE

Gruppo telaio per saldatore di ricambio per saldatori di collegamento a giunti T9

Include il telaio con copertura e maniglia dello stampo, lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Stile terminale di collegamento: C

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Orientamento
PBCT92JLHX	Graphite, Steel, Termoplastica	2/0 Ropelay	12.19mm	T9	Complessivo lato sinistro
PBCT92JRHX	Graphite, Steel, Termoplastica	2/0 Ropelay	12.19mm	T9	Complessivo lato destro
PBCT92SLHX	Graphite, Steel, Termoplastica	4/0 Ropelay	15.49mm	T9	Complessivo lato sinistro
PBCT92SRHX	Graphite, Steel, Termoplastica	4/0 Ropelay	15.49mm	T9	Complessivo lato destro
PBCT92WLHX	Graphite, Steel, Termoplastica	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9	Complessivo lato sinistro

Codice a catalogo	Materiale	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Orientamento
PBCT92WRHX	Graphite, Steel, Termoplastica	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9	Complessivo lato destro
PBCT92WX	Graphite, Steel, Termoplastica	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9	Complessivo lato sinistro e destro

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza clienti

Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE