

Kit di collegamento da laminato a terza guida



CARATTERISTICHE

Il kit include collegamenti in laminato di rame 2000 kcmil, componente per l'inserimento dello stampo nVent ERICO Cadweld, materiale di imbottitura e due unità di materiale di saldatura per connessione di collegamento

Consente l'espansione e la contrazione termiche della rotaia a contatto mantenendo al contempo il flusso di corrente

Collegato alla rotaia inferiore invertita con nVent ERICO Cadweld, forma una connessione permanente a bassa resistenza

Struttura in laminato per la massima flessibilità

Laminati uniti tramite stagnatura alle estremità per eliminare la corrosione


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Tipo di rotaia	Quantità minima d'ordine	Dimensione conduttore	Lunghezza (L)	Larghezza (W)
PBK015C	Copper, Graphite, Acciaio	150 libbre di Betlemme rovesciato	25	2000 kcmil laminato	177.8mm	31.75 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza (H)	Angolo (a)
PBK015C	31.75 mm	15 °



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE