


Dispositivo di protezione da sovratensione LAN



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il rivestimento rinforzato in metallo realizza una schermatura ambientale ed elettrica

Protezione fino a CAT6 e POE (Power Over Ethernet) in un singolo prodotto


Semplice installazione bidirezionale

SPECIFICHE

Codice a catalogo	LANRJ45C6P
Tensione nominale del sistema (un)	48 V CC
Tensione di esercizio continua massima (UC)	50 VDC 72 V CC
Grado di protezione tensione (VPR), L-L	150V
Grado di protezione tensione (VPR), L-PE	550V
Corrente di scarica nominale (in), L-L	150kA 8/20 μ s
C2 corrente di scarica nominale totale (in), L-PE	10kA 8/20 μ s
Corrente di scarica massima (Imax), L-PE	10kA 8/20 μ s
Corrente a impulsi (Iimp)	1kA 10/350 μ s

Codice a catalogo	LANRJ45C6P
Corrente di carico nominale (I _n)	1A
Frequenza	250 MHz Max
Montaggio	Guida DIN a cappello da 35 mm
Temperatura	-40 to 80 °C
Tipo di connessione	RJ45
Materiale del contenitore	Lega di zinco
Valore nominale del contenitore	IP 20
Profondità (D)	45.5mm
Altezza (H)	75 mm
Larghezza (W)	19 mm
Conforme a.	IEC® 61643-21

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE