


Aletta o barra colletttrice su acciaio



Gli stampi in grafite nVent ERICO Cadweld sono progettati e realizzati per migliaia di tipi di connessioni e combinazioni di conduttori.

SCHEMI



CARATTERISTICHE

Forma una connessione permanente a bassa resistenza

Realizza un legame molecolare

Le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld sono classificate con la stessa portata di corrente del conduttore

Apparecchiatura di installazione portatile che non richiede una fonte di alimentazione esterna

Gli addetti all'installazione possono essere facilmente formati per realizzare le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld

Le connessioni possono essere ispezionate visivamente

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Famiglia di stampi	Dimensioni aletta/barra di distribuzione	Si collega a.
BWCAF		BW	1/16" x 1/4"	Superficie in acciaio
BWDJH		BW	1/2" x 2"	Superficie in acciaio

Codice a catalogo	Numero articolo	Famiglia di stampi	Dimensioni aletta/barra di distribuzione	Si collega a.
HLCEG		HL	1/4" x 1/2"	Superficie in acciaio
BWCEF		BW	1/4" x 1/4"	Superficie in acciaio
CGCEF		CG	1/4" x 1/4"	Superficie in acciaio
CGDEH		CG	1/4" x 2"	Superficie in acciaio
DFFEHLH		DF	1/4" x 2"	Superficie in acciaio
CCCEH		CC	1/4" x 2" e più largo	Superficie in acciaio
CFDEHRH		CF	1/4" x 2" e più largo	Superficie in acciaio
CGKEM		CG	1/4" x 4"	Superficie in acciaio
BWCCG		BW	1/8" x 1 1/2"	Superficie in acciaio
BWCBK	240268	BW	2 mm x 30 mm	Superficie in acciaio
CCCBK		CC	2 mm x 30 mm	Superficie in acciaio
CGCBK		CG	2 mm x 30 mm	Superficie in acciaio
CHCBK		CH	2 mm x 30 mm	Superficie in acciaio
BWCCAJ	221730	BW	3 mm x 25 mm	Superficie in acciaio
BWCCAM		BW	3 mm x 50 mm	Superficie in acciaio
CHCDG		CH	3/16" x 1/2" e più largo	Superficie in acciaio
BWCDE		BW	3/16" x 1"	Superficie in acciaio
CFCDLH		CF	3/16" x 1"	Superficie in acciaio

Codice a catalogo	Numero articolo	Famiglia di stampi	Dimensioni aletta/barra di distribuzione	Si collega a.
CGCDE		CG	3/16" x 1"	Superficie in acciaio
BWCDG		BW	3/16" x 1/2"	Superficie in acciaio
BWCEAL	223701	BW	4 mm x 40 mm	Superficie in acciaio
CGCEAL		CG	4 mm x 40 mm	Superficie in acciaio
CGCFAK	240391	CG	5 mm x 30 mm	Superficie in acciaio
BWCFAL		BW	5 mm x 40 mm	Superficie in acciaio
CHCPAJ		CH	6 mm x 25 mm e più largo	Superficie in acciaio
CHCPAL		CH	6 mm x 40 mm e più largo	Superficie in acciaio
BWDPAM		BW	6 mm x 50 mm	Superficie in acciaio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per applicazioni quali sala computer, galleria o altre aree con scarsa ventilazione, specificare uno stampo senza emissione di fumo nVent ERICO Cadweld Exolon. Aggiungere il prefisso XL al codice articolo dello stampo standard, quando si effettua l'ordine (ad esempio, TAC2Q2Q diventa XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Deve essere effettuata una saldatura di prova per verificare la possibilità di bruciatura nelle sezioni sottili e determinare gli effetti metallurgici dannosi.

XX-X-XX-L-M-W		
XX	Famiglia stampi	
X	Chiave prezzi	
XX	Dimensioni capocorda/sbarra collettore	
L*	Crogiolo diviso	La sezione del crogiolo è divisa in stampi progettati con apertura orizzontale per una pulizia più facile
M*	Solo stampo	
W*	Piastre d'usura	Riducono l'abrasione meccanica degli stampi nei punti di ingresso dei cavi

* Vuoto se nessuno

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE