

TESTER MOV/GDT/SAD



I tester nVent ERICO sono progettati per la verifica rapida dell'integrità dei componenti dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni. Poiché i varistori in ossido di metallo standard, gli scaricatori a gas e i diodi Zener non forniscono all'utente un'indicazione visiva dell'integrità della capacità di protezione, si rende necessario un metodo di verifica esterno, in quanto, senza qualche tipo di test, è impossibile prevedere quando si verificheranno i guasti. Quando i varistori MOV sono quasi al termine del loro ciclo di vita, i livelli di tolleranza non sono più come all'inizio. I prodotti di test nVent ERICO sono specificatamente progettati per identificare queste situazioni e consentire all'operatore di effettuare sostituzioni riparatrici efficaci dei dispositivi che si stanno avvicinando alla fine del loro ciclo di vita. Sono in grado di testare entrambi i componenti, nonché i moduli sostitutivi quali TDS o DSD.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Misura per varistori in ossido di metallo, tubi di scarico del gas e diodi Zener

Possibilità di visualizzare fino a 50 misure

Impostazioni dei test regolabili

Batteria ricaricabile

SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Tensione di prova	Rampa di tensione GDT	Corrente di prova MOV/SAD	Classificazione della cassa	Temperatura	Profondità (D)
MGATESTER1	1500 Max	100, 1000	0.1kA, 0.5kA, 1kA	IP 20	-10 to 50 °C	82mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Peso unitario
MGATESTER1	205 mm	220 mm	0.95 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE