


nVent ERICO Cadweld One Shot per rotaia, da cavo a cavo



Le applicazioni nVent ERICO Cadweld per proprietà ferroviarie utilizzano leghe di materiale per saldatura nVent ERICO Cadweld Plus F80 e nVent ERICO Cadweld. F80 Le connessioni a saldatura esotermica Cadweld nVent ERICO sono progettate per offrire un legame molecolare permanente che non si allenta né si corrode, permettendo la connessione di materiali diversi. Le connessioni sono progettate per durare quanto il conduttore e/o l'installazione. La connessione nVent ERICO Cadweld ha una capacità portante pari o superiore a quella del conduttore ed è in grado di resistere a ripetuti guasti di corrente, senza guastarsi durante l'uso. Una volta applicata, gli addetti all'installazione possono chiaramente verificarne la qualità ispezionandola visivamente.

SCHEMI



CARATTERISTICHE

Viene utilizzato con applicazioni ferroviarie

Stampo in ceramica monouso che elimina la necessità di uno stampo in grafite e del telaio/maniglia di bloccaggio (accenditore a pietra T320 non incluso)

Produce una connessione permanente non soggetta ad allentarsi o a corrodarsi

Fornito con materiale di saldatura F80

Conforme a NEC®


SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo di materiale per saldatura	Famiglia stampi	Conduttore 1	Conduttore 2
SBPG11L	Tradizionale	PG	#6 A trefoli - #3 Pieno	#6 A trefoli - #3 Pieno

Codice a catalogo	Tipo di materiale per saldatura	Famiglia stampi	Conduttore 1	Conduttore 2
SBPG11LPLUS	nVent ERICO Cadweld Plus	PG	#6 A trefoli - #3 Pieno	#6 A trefoli - #3 Pieno

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
 Opzione 1 – Assistenza
 clienti
 Opzione 2 – Assistenza
 tecnica

Europa

Paesi Bassi:
 +31 800-0200135
 Francia:
 +33 800 901 793

Europa

Germania:
 800 1890272
 altri paesi:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE