

Contatto a doppia guida nVent ERICO ERICONTACT



La serie di elementi di contatto per rotaie nVent ERICO Ericontact assicura al gambo rotaia una connessione di qualità superiore con una resistenza degli elementi di contatto molto bassa. Gli elementi di contatto vengono facilmente e rapidamente montati per mezzo di uno strumento di inserimento, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Tutti i componenti nVent ERICO Ericontact vengono prodotti in conformità a standard e norme di livello elevato. Testati per soddisfare i requisiti più elevati degli standard del settore ferroviario, i prodotti nVent ERICO Ericontact rappresentano la soluzione ideale per le connessioni ad applicazione meccanica, ad esempio per l'ingegneria dei segnali, per la messa a terra (collegamenti a terra) o per la corrente di trazione di ritorno.

Gli elementi di contatto doppi per rotaie nVent ERICO Ericontact offrono connessioni su entrambi i lati del gambo rotaia. Questo è un vantaggio significativo quando, ad esempio, si effettuano interconnessioni nell'area della stazione. Gli elementi di contatto doppi nVent ERICO ERICONTACT sono la soluzione ideale negli spazi ristretti. Basta uno spazio di 50 mm tra i funghi delle rotaie per inserire comunque gli elementi nVent ERICO Ericontact e collegare il capocorda da entrambi i lati.

CARATTERISTICHE

Installazione facile

Resistenza di contatto molto bassa (< 5 µΩ)

Stessa resistenza elettrica su entrambi i lati del contatto

La superficie di contatto delle due boccole in rame è realizzata all'interno della rotaia

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore della rete ferroviaria	Tipo di rotaia	Diametro foro trapanato	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)
DSK13518	715061	14.0 - 18.5 mm	136 LIBBRE RE, 141 libbre AB, AS68, AS71	13.5mm	10	55mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore della rete ferroviaria	Tipo di rotaia	Diametro foro trapanato	Diametro vite (Sc)	Lunghezza vite (L)
DSK191416SS	715054	13.5 - 16.5 mm	100 libbre ARABO, AREA DI 115 libbre, 127 libbre a New York, 132 LIBBRE RE, 85 libbre ASCE, AS50, AS60	19mm	12	60mm
DSK191416	715057	13.5 - 16.5 mm	100 libbre ARABO, AREA DI 115 libbre, 127 libbre a New York, 132 LIBBRE RE, 85 libbre ASCE, AS50, AS60	19mm	12	60mm
DSK191516L		13.5 - 16.5 mm	100 libbre ARABO, AREA DI 115 libbre, 127 libbre a New York, 132 LIBBRE RE, 85 libbre ASCE, AS50, AS60	19mm	12	70mm
DSK1912	715060	12.0 - 13.4 mm	AS41, BHP42, RI59, RI60, S41	19mm	12	60mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro interno rondella	Diametro esterno rondella	Materiale dado
DSK13518	715061		20mm	Acciaio elettroplaccato
DSK191416SS	715054	13mm	24mm	Acciaio inox 304
DSK191416	715057	13mm	24mm	Acciaio elettroplaccato
DSK191516L		13mm	24mm	Acciaio elettroplaccato
DSK1912	715060	13mm	24mm	Acciaio inox 304

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il kit include: (1) bullone in acciaio inox 304 a testa esagonale, (1) set di boccole in rame con placcatura elettrolitica in stagno (2 articoli), (2) rondelle tonde in acciaio inox 304 e (1) dado in acciaio inox 304 esagonale o (1) dado in acciaio elettroplaccato (a seconda del contatto).

La rondella e il dado per DSK13518 sono integrati in un unico elemento.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE