

nVent ERICO Ericore Direttore senza terminazione



CARATTERISTICHE

Cavo a bassa induttanza e a bassa impedenza progettato per ridurre al minimo l'accumulo di tensione, a seguito degli impulsi elettrici provocati dai fulmini

Grazie ai molteplici livelli isolati del conduttore, si riduce il potenziale del "Side flash" o scarica orizzontale

Richiede kit di terminazione superiore e inferiore

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Lunghezza	Capacità
ERICORE	701875	1m	1 m	0.75 nF

Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Sezione trasversale	Diametro (Ø)	Impedenza	Induttanza
ERICORE	701875	50mm ²	36 mm	12 Ω Max	37nH

Table 3/3


Codice a catalogo	Numero articolo	Resistenza (RDC)	Resistenza (Rimp)	Peso unità
ERICORE	701875	0.5mΩ·m	6mΩ·m	1.18 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Consultare il supporto tecnico nVent ERICO o il manuale di installazione per indicazioni sulle lunghezze massime consentite.

L'induttanza e la capacit anza si applicano a metro.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent pu  causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla propriet , gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE