

Morsetto di messa a terra nVent ERICO Lay-in Hammerlock



nVent ERICO Hammerlock a innesto offre un collegamento meccanico facile da installare tra i conduttori di messa e i picchetti di terra. Un collegamento a bassa resistenza è possibile grazie al design in rame elegante e altamente conduttivo. Eliminando la necessità di far passare i conduttori attraverso il connettore, l'utilizzo è più facile. Sono garantite prestazioni di alto livello per molti anni, indipendentemente dall'ambiente di utilizzo, grazie al design robusto dei connettori.

L'installazione del connettore a innesto Hammerlock nVent ERICO è semplice sia in una rete di terra esistente sia in caso di installazione di nuovi conduttori sia in caso di installazione di nuovi conduttori su picchetti di terra. Risparmia tempo e denaro per le installazioni insieme ai tuoi esperti in materia di messa a terra e collegamento.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

La capacità di innesto elimina la necessità di rifornire o tagliare i conduttori durante l'installazione

Può essere utilizzato per nuove installazioni o per l'aggiunta alle reti di messa a terra esistenti

Connessione irreversibile, a bassa resistenza con eccellente resistenza meccanica

Fornisce un'indicazione visiva della connessione completata

Certificazione UL 467 e 96; adatto per l'interramento diretto

Installazione semplice e veloce, che richiede solo un martello e alcuna formazione speciale

Prodotto negli Stati Uniti

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Con asta di messa a terra	Materiale	Diametro dell'asta di massa, effettivo	Dimensione conduttore	Sepoltura diretta	Numero di conduttori
ELHL58C1V	Legato in rame	Rame	14.224 mm	# 4 bloccato - # 2 bloccato, 25 mm ² intrecciati	Sì	1
ELHL58C1K	Legato in rame	Rame	14.224 mm	#6 solido - #4 solido	Sì	1

Table 2/2

Codice a catalogo	Lunghezza	Larghezza	Peso unità
ELHL58C1V	62.23mm	22.23 mm	0.13 kg
ELHL58C1K	62.23mm	22.23 mm	0.14 kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE