

Connettore per cesoie con blocco Lay-in nVent ERICO



Il connettore a innesto per cesoia nVent ERICO è dotato di un'innovativa soluzione antimanomissione per l'inserimento e la creazione di collegamenti paralleli irreversibili in qualsiasi punto su reti di messa a terra nuove o esistenti. Questa opzione rapida e a bassa manutenzione aumenta la praticità e semplifica l'installazione grazie alla testa del bullone a serraggi controllato e all'esclusiva funzione di innesto per tenere i conduttori in posizione prima di effettuare un collegamento sicuro.

Progettato per migliorare le prestazioni, ridurre i danni e migliorare l'affidabilità, il connettore a innesto per cesoia nVent ERICO garantisce una forza di serraggio costante su ogni collegamento. Realizzato in bronzo resistente, l'esclusivo design esagonale elimina la necessità di utensili speciali, consentendo agli installatori di soddisfare i requisiti di coppia del settore e di velocizzare l'ispezione grazie al collegamento permanente ad alta visibilità. Adatto per l'uso con cavo antifurto con certificazione UL per cavi #6 e #2 solidi.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

La testa esagonale del bullone si separa quando viene applicata la coppia corretta

La capacità di innesto elimina la necessità di rifornire o tagliare i conduttori durante l'installazione

Consente un collegamento permanente e sicuro tra più conduttori

Non sono richiesti attrezzi speciali

Adatto per interramento diretto

Resistente alla corrosione

Con contrassegno per visualizzare le gamme dei conduttori

Conformità RoHS e REACH

Adatto per applicazioni interne ed esterne

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Sepoltura diretta	Dimensione conduttore	Numero di conduttori	Coppia di serraggio	Larghezza esagonale
ELLCS1G	Bronzo	Sì	#6 Solid, # 6 bloccato	2	17 N·m	16.51 mm
ELLCS1	Bronzo	Sì	# 6 solido - #2 incagliato	2	17 N·m	19.05 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Lunghezza	Diametro	Peso unità
ELLCS1G	50mm	19 mm	0.1 kg
ELLCS1	64mm	22 mm	0.14 kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza clienti

Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE