


# Morsetto per collegamento trave pressofuso



nVent ERICO PermaGround Cast Beam Bonding Clamp is a device used to establish a secure electrical connection between a cable and a flat metal object, like an I-beam or channel iron. It's designed for applications where grounding or bonding of electrical systems is necessary, ensuring the safe flow of electrical current.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Morsetto per il fissaggio del cavo a strutture in metallo piane quali travi a doppio T, angolari e ferri a U



Certificato UL® 96

## SPECIFICHE

**Finitura:** Senza rivestimento

Table 1/1

Codice a catalogo	Dimensioni del conduttore, UL	Materiale	Spessore della flangia (FT)	Profondità (D)	Larghezza (W)	Peso unitario
LPA559	Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)	Alluminio	6.35 mm Max	57.15mm	40.6 mm	0.06 kg
LPC559	Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)	Rame	6.35 mm Max	57.15mm	40.6 mm	0.17 kg



**AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**

+1.800.753.9221  
 Opzione 1 – Assistenza  
 clienti  
 Opzione 2 – Assistenza  
 tecnica

**Europa**

Paesi Bassi:  
 +31 800-0200135  
 Francia:  
 +33 800 901 793

**Europa**

Germania:  
 800 1890272  
 altri paesi:  
 +31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**