

Morsetto di messa a terra per tubi per acqua e gas nVent ERICO PermaGround



nVent ERICO PermaGround Water and Gas Pipe Ground Clamp is engineered of high-strength 6061-T6 aluminum alloy and are used for connecting copper or aluminum conductors to copper water pipe, galvanized pipe or steel conduit. The conductor and pipe range taking capabilities make this connector ideal for installations requiring long ground wire runs.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Bronzo al silicio ad alta resistenza

Utilizzato per la connessione di conduttori in rame ai tubi dell'acqua in metallo, ai picchetti di terra o ai tubi flessibili del gas (CSST) con raccordi esagonali in ottone

Conforme ai requisiti dell'edizione 2009 di NFPA® 54, NFGC® (National Fuel Gas Code) e NEC® (National Electric Code) per il collegamento dei sistemi di distribuzione del gas con tubature in acciaio inossidabile corrugato (CSST) ai conduttori di messa a terra del sistema elettrico dell'edificio

Versione SH per le applicazioni all'aperto

SPECIFICHE

Per uso esterno: No


Materiale: Bronzo silconico

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione tubo, nominale (Ø)	Dimensione tubo, effettiva (Ø)	Larghezza esagonale (W)	Dimensione conduttore
-------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------

CWP1J	710261	1/2" - 1"	12.7 - 25.4 mm	25.4 - 31.75 mm	#10 fisso - #2 solido, 6 mm ² Solid - 25 mm ² Stranded
CWP2J	710263	1 1/4" - 2"	31.8 - 50.8 mm	38.1 - 54 mm	# 10 solido - #2 incagliato, 6 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE