

# Clip fermacavi ERICO nVent, a percussione, assorbimento delle vibrazioni



## CARATTERISTICHE

- Design per fissaggio "a martello"
- Mantiene saldamente in posizione i conduttori dello stampo, riducendo la manutenzione e migliorando la sicurezza sul lato della strada
- Installazione rapida e facile con un martello
- È idoneo per diversi profili di rotaie
- Il tappetino in gomma per l'assorbimento delle vibrazioni presenta un miglior utilizzo sui binari dell'alta velocità
- Il tappetino in gomma è impermeabile e resistente alle intemperie
- Non richiede la rimozione del materiale della massicciata
- Il rivestimento proprio a più strati assicura una protezione ottimale contro la corrosione

## SPECIFICHE

Table 1/2



Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Tipo di rotaia	Lunghezza (L)	Larghezza (W)
EM912SN2SHE L	190880	Acciaio per molle, Gomma NBR	Rivestimento proprietario multistrato	Sezioni della guida a T da 40 kg a 65 kg	34.04mm	44.45 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore del piede della guida (RFT)	Diametro (Ø)
-------------------	-----------------	--------------------------------------	--------------

EM912SN2SHEL	190880	12 - 19 mm	13.5 - 155 mm
--------------	--------	------------	---------------

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**