

Template profilo rotaia



CARATTERISTICHE

Fornisce posizionamento specifico, sicuro e facile dell'altezza del foro sul profilo della rotaia

I modelli di profili di rotaia universali possono accogliere svariati profili di rotaia

Adatto per l'utilizzo con foratrici per rotaie nVent ERICO SBMV2, SBMV4, SBME48VDC e SBME230VAC

Si installa facilmente su foratrici per rotaie

SPECIFICHE

Dimensione del foro (HS): 6.5 mm

Diametro (Ø): 54 mm

Materiale: Acciaio


Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di modello	Larghezza (W)	Tipo di rotaia	Altezza foro (HH)
RPT115LB	716203	Regolare	82.5 mm	AREA DI 115 libbre	75.7mm
RPT43KG625	715509	Regolare	82.5 mm	43 kg	62.5mm
RPT50KG63	715513	Regolare	82.5 mm	50 kg	63mm
RPT60KG738	715512	Regolare	82.5 mm	60 kg	73.8mm
RPTAS41KG603	715543	Regolare	82.5 mm	AS41	60.3mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di modello	Larghezza (W)	Tipo di rotaia	Altezza foro (HH)
RPTAS4758		Regolare	82.5 mm	AS47	58mm
RPTAS5364		Regolare	82.5 mm	AS53	64mm
RPTAS6068		Regolare	82.5 mm	AS60	68mm
RPTBH95RBS64	715367	Regolare	82.5 mm	BH95RBS	64.69mm
RPTBHP42KG58	715544	Regolare	82.5 mm	BHP42	58mm
RPTBS100A	715529	Regolare	82.5 mm	BS100A	76.2mm
RPTBS80A	715528	Regolare	82.5 mm	BS80A	65.53mm
RPTBS90A56	715559	Regolare	82.5 mm	BS90A	56mm
RPTEB50T675	715364	Regolare	82.5 mm	50 kg	67.5mm
RPTIR52KG69	715557	Regolare	82.5 mm	52 kg	69mm
RPTK4063	716206	Regolare	82.5 mm	K40	63mm
RPTNP4AM805	715571	Regolare	82.5 mm	NP4AM	80.5mm
RPTNP4AM865	715572	Regolare	82.5 mm	NP4AM	86.5mm
RPTNP4AM893	715573	Regolare	82.5 mm	NP4AM	93mm
RPTR65785	715560	Regolare	82.5 mm	R65	78.5mm
RPTRI6087	715577	Regolare	82.5 mm	RI60	87mm
RPTRP42		Regolare	82.5 mm	RP42	60.5mm
RPTRP54		Regolare	82.5 mm	RP54	70mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di modello	Larghezza (W)	Tipo di rotaia	Altezza foro (HH)
RPTS41595	715540	Regolare	82.5 mm	S41	59.5mm
RPTS49475	715578	Regolare	82.5 mm	S49	47.5mm
RPTUIC5472		Regolare	82.5 mm	UIC	72mm
RPTUNI	715365	Universale	95 mm	S49, S54, UIC60	62.5mm
RPTUNIVABC	716201	Universale	95 mm	BS90A, UIC54, UIC60	70mm
RPTUNIVEFG	716202	Universale	95 mm	AS50, AS60, BHP42	74.5mm
RPTVRC60CN	715558	Regolare	82.5 mm	VRC60	79mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE