

Morsetto sagomato per bobina di guida, regolabile



CARATTERISTICHE

Può essere regolata per una vasta gamma di utilizzi compresi scambi e sezionatori

Leggero e facile da utilizzare

Può essere anche utilizzato su una rotaia standard (singola)

SBC105RR offre una sicurezza migliore con profili non taglienti e nastro riflettente per alta visibilità

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Stile saldatrice	Dimensione stampo	Apertura ganasce
SBC105RR	T21	60 mm	648 mm Max
PBC105P	T20	89 mm	600 mm Max
SBC105R	T21	76 mm	648 mm Max

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE