

# Morsetto di messa a terra tondino spiralato, per applicazioni pesanti



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Fornisce due punti di connessione agli elettrodi incassati nel calcestruzzo (tondino spiralato) per i paesi in cui sia richiesto dall'autorità competente

Soddisfa i requisiti dello standard 2005 NEC® per i collegamenti ai tondini spiralati nel sistema di messa a terra

Adatto per applicazioni a sotterramento diretto

Ha una struttura in lega di bronzo ad alta resistenza

Installazione facile

## SPECIFICHE


**Materiale:** Bronzo

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensioni del conduttore | Dimensioni tondino spiralato, unità metriche | Dimensioni tondino spiralato, USA | Dimensioni tondino spiralato, Canada | Certificazioni |
|-------------------|-----------------|---------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                   |                 |                           |  |                                   |                                      |                |

|       |        |   |            |          |           |         |
|-------|--------|---|------------|----------|-----------|---------|
| RC70  | 710325 | #8 Pieno - 2/0 A<br>trefoli, 10 mm <sup>2</sup><br>Stranded - 70<br>mm <sup>2</sup> Stranded  | 8 - 18 mm  | #3 - #6  | 10M - 20M | UL      |
| RC100 | 710335 | #8 Pieno - 4/0 A<br>trefoli, 10 mm <sup>2</sup><br>Stranded - 100<br>mm <sup>2</sup> Stranded | 18 - 36 mm | #6 - #11 | 20M - 35M | UL, cUL |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**