

Modulo di sostituzione barriera transitoria della guida RTBN



CARATTERISTICHE

Modulo di ricambio per dispositivi di protezione contro le sovratensioni a barriera contro le correnti transitorie per rotaie RTBN

SPECIFICHE

Codice a catalogo	RTBN12M	RTBN30M	RTBN50M	RTBN130M
Tensione nominale del sistema (un)	12 V CC 9 VAC	30 V CC 21 VAC	50 V CC 35 VAC	130 V CC 110 VAC
Colore	Rosso	Nero	Viola	Giallo

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE