

Morsetto per conduit con chiusura a scatto



CARATTERISTICHE

Per il supporto e il posizionamento sollevato dei conduttori

L'installazione a scatto e rotazione non richiede alcuno strumento

SPECIFICHE

Materiale: Nylon

Table 1/2


| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensioni del conduttore | Altezza (H) | Larghezza (W) | A | Dimensione del foro (HS) |
|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------|---------------|-------|--------------------------|
| SRL-23-N10 | 103720 | 10 mm Pieno | 25 mm | 23 mm | 23 mm | 6.5 mm |
| SRL-23-N6 | 103700 | 6 mm Pieno | 25 mm | 23 mm | 23 mm | 6.5 mm |
| SRL23N8 | 103710 | 8 mm Pieno | 25 mm | 23 mm | 23 mm | 6.5 mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Peso unitario |
|-------------------|-----------------|---------------|
| SRL-23-N10 | 103720 | 0.01 kg |
| SRL-23-N6 | 103700 | 0.01 kg |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Peso unitario |
|-------------------|-----------------|---------------|
| SRL23N8 | 103710 | 0.01 kg |

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
 Opzione 1 – Assistenza
 clienti
 Opzione 2 – Assistenza
 tecnica

Europa

Paesi Bassi:
 +31 800-0200135
 Francia:
 +33 800 901 793

Europa

Germania:
 800 1890272
 altri paesi:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE