

Saldatrice completa per lavori su cingoli speciali, Power



CARATTERISTICHE

Progettato per le strutture di collegamento a massa in applicazioni di collegamenti elettrici

Da utilizzare con terminali prodotti in fabbrica

Disponibile con orientamento a sinistra o a destra

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Profili delle rotaie per gru

Stile terminale di collegamento: J

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Orientamento	Lunghezza maniglia
PBJT503RH	Acciaio, Graphite	2/0 Concentrico	10.62mm	T5	Mano destra	502mm
PBJT503LH	Acciaio, Graphite	2/0 Concentrico	10.62mm	T5	Mano sinistra	502mm
PBJT52WRH	Graphite, Acciaio	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Mano destra	502mm
PBJT52WLH	Acciaio, Graphite	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Mano sinistra	502mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE