

Saldatrice completa per lavori su cingoli speciali, segnale



CARATTERISTICHE

Stampi progettati per le connessioni dei conduttori ad applicazioni di lavoro per scambi e binari speciali

Viene utilizzato su un binario non portante

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Rana al manganese

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Stile terminale di collegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Lunghezza maniglia
SBTBTB4B	Graphite, Acciaio	3/4"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4C	Graphite, Acciaio	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4CL	Graphite, Acciaio	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB4	584.2mm
SBXSTB4A	Graphite, Acciaio	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB4	381mm

Codice a catalogo	Materiale	Stile terminale dicollegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Lunghezza maniglia
SBTBTB4E	Graphite, Acciaio	1"	Barra bondstrand da 5/16"	7.94mm	TB4	381mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE