

Solo stampo per lavoro sui binari speciali, alimentazione



CARATTERISTICHE

Stampi di ricambio progettati per le strutture di collegamento in applicazioni con connessioni elettriche

Da utilizzare con terminali prodotti in fabbrica

Disponibile con orientamento a sinistra o a destra

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Profili rotaia gru

Materiale: Grafite

Stile terminale collegamento: J

Table 1/1

Codice a catalogo	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale	Modello saldatore	Orientamento
PBJT503LHM	2/0 Coassiale	10.62mm	T5	Sinistra
PBJT503RHM	2/0 Coassiale	10.62mm	T5	Destra
PBJT52QLHM	4/0 Coassiale	13.41mm	T5	Sinistra
PBJT52QM	4/0 Coassiale	13.41mm	T5	Destra e sinistra

Codice a catalogo	Dimensioni del conduttore	Diametro esterno del conduttore, nominale	Modello saldatore	Orientamento
PBJT52QRHM	4/0 Coassiale	13.41mm	T5	Destra
PBJT52WLHM	250 kcmil Cordatura	19.05mm	T5	Sinistra
PBJT52WM	250 kcmil Cordatura	19.05mm	T5	Destra e sinistra
PBJT52WRHM	250 kcmil Cordatura	19.05mm	T5	Destra

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE