

Connettore bullone diviso



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Bronzo di silicio non placcato altamente resistente in grado di supportare connessioni rame a rame

Il bullone spaccato, placcato con stagno in lega di rame ad alta resistenza con distanziatore separa i diversi conduttori risultando adatto per connessioni da rame a rame, da rame ad alluminio e da alluminio ad alluminio

SPECIFICHE

Stagnatura: No

Materiale: Bronzo siliconico

Table 1/1


Codice a catalogo	Dimensione conduttore	Coppia di serraggio (TQ)
ESB8	#16 bloccato - #8 bloccato, 1,5 mm ² intrecciati - 6 mm ² intrecciati	18.6 N·m
ESB6	# 10 solido - #6 bloccato, 6 mm ² intrecciato - 10 mm ² intrecciato	18.6 N·m
ESB4	#8 solido - #4 solido, 10 mm ² intrecciato - 16 mm ² intrecciato	18.6 N·m

Codice a catalogo	Dimensione conduttore	Coppia di serraggio (TQ)
ESB2	# 6 solido - #2 incagliato, 16 mm ² intrecciati - 25 mm ² intrecciati	31.1 N·m

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Quando si utilizza un conduttore in alluminio è consigliato un inibitore dell'ossido.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHT