

# Morsetto per giunzioni stampigliato



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Morsetti per linee di colmo rettangolari, arrotondate o quadrate

Viene utilizzato con cinghie dei cavi con un solo foro per fissare i conduttori


## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale                     | Profondità (D) | Altezza (H) | Larghezza (W) | A.             |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| LPS815            | 701972          | Acciaio inox 18-8 (EN 1,4305) | 38.1mm         | 50.8 mm     | 46.23 mm      | 3.17 - 38.1 mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensione filettatura (TS) | Peso unità |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| LPS815            | 701972          | M6                          | 0.11 kg    |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**