

Kit da prigioniero a nastro guida



SCHEMI



CARATTERISTICHE

Fornisce materiale per connettere direttamente i perni all'asse neutro del gambo della rotaia utilizzando il processo esotermico

I kit includono un componente per l'inserimento dello stampo nVent ERICO Cadweld, uno strumento di pulizia dello stampo, l'accenditore a pietra, i perni, i rondelle e i dadi

SPECIFICHE

Numero di connessioni:	1
Quantità minima d'ordine:	50
Tipo di rotaia:	RI52;RI59

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Famiglia di stampi	Lunghezza (L)	Diametro (Ø)	Dimensione filettatura (TS)	Prigionieri
-------------------	-----------	--------------------	---------------	--------------	-----------------------------	-------------

PBK244	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Acciaio inox 304 (EN 1,4301)	HV	49.27mm	9.5 mm	3/8" UNC	Acciaio inox (1)
PBK245	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Acciaio inox 304 (EN 1,4301)	HV	49.27mm	18.8 mm	5/8" UNC	Acciaio inox (1)

Table 2/2


Codice a catalogo	Rondelle	Dadi
PBK244	Rondella di bloccaggio in bronzo siliconico da 3/8" (1)	Dado esagonale in bronzo siliconico 3/8"-16 UNC (1)
PBK245	Rondella di bloccaggio in bronzo siliconico da 5/8" (1)	Dado esagonale in bronzo silicio UNC 5/8"-11 (1)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Telaio per saldatore venduto a parte.

Potrebbe essere richiesta una distanza tra i conduttori. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta dello stampo.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE