


Barra di distribuzione di messa a terra per telecomunicazioni



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Soddisfa lo standard TIA-607-C ed è conforme alle indicazioni fornite da BICSI®

Conforme agli standard NEMA®

Accetta due capicorda con fori con fori per dadi da 5/16" o 7/16" (ferramenta non inclusa)

Sono disponibili kit di giunzione con barra collettore di messa a terra per estendere la lunghezza della barra collettore stessa

SPECIFICHE

Spessore (T): 6.35 mm

Larghezza (W): 50.8 mm

Materiale: Rame

Table 1/2


Codice a catalogo	Stagnatura	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Dimensione del foro 1 (HS1)	Dimensione foro 1 numero di coppie	Dimensione foro 2 (HS2)
-------------------	------------	------------------	------------------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------

TGBA12L06P	No	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm
TGBA12L06PT	Sì	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm
TGBA20L12PT	Sì	508 mm	229 mm	8 mm	12	11 mm
TGBA24L14P	No	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA24L14PT	Sì	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA29L18PT	Sì	737 mm	457 mm	8 mm	18	11 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Dimensione foro 2 numero di coppie	A.	B	C
TGBA12L06P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA12L06PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA20L12PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14P	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA29L18PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE