

Barra di distribuzione della messa a terra principale delle telecomunicazioni



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Soddisfa lo standard TIA-607-C ed è conforme alle indicazioni fornite da BICSI®

Conforme agli standard NEMA®

Accetta due capicorda con fori per dadi da 5/16" o 7/16" (ferramenta non inclusa)

Sono disponibili kit di giunzione con barra collettrice di messa a terra per estendere la lunghezza della barra collettrice stessa

SPECIFICHE

Spessore (T): 6.35 mm

Larghezza (W): 101.6 mm

Materiale: Rame

Table 1/2


Codice a catalogo	Stagnatura	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Dimensione foro 1 numero di coppie	Dimensione foro 2 numero di coppie	A.

TMGBA12L15P	No	305 mm	229 mm	15	3	25.4 mm
TMGBA24L33P T	Sì	610 mm	457 mm	33	5	25.4 mm
TMGBA12L15P T	Sì	305 mm	229 mm	15	3	25.4 mm
TMGBA20L27P	No	508 mm	229 mm	27	3	25.4 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	B	C	D
TMGBA12L15P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA24L33PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA12L15PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA20L27P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE