

Cinghia per nastro a due fori



CARATTERISTICHE

Consente di fissare i conduttori di protezione contro i fulmini evitando che vadano fuori posto

Fissaggio meccanico con viti o chiodi


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensioni nastro	Tipo di nastro	Profondità (D)	Larghezza (W)
TAPA253	711550	Alluminio	25 x 3 mm	Senza rivestimento	15mm	65 mm
TAPC253	711570	Rame	25 x 3 mm	Senza rivestimento	15mm	65 mm
TAPC254	711580	Rame	25 x 4 mm	Isolato	15mm	62 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	A	B	C	Peso unitario
TAPA253	711550	7 mm	44 mm	26 mm	3 mm	0.004 kg
TAPC253	711570	7 mm	44 mm	25 mm	3 mm	0.5 kg
TAPC254	711580	7 mm	44 mm	25 mm	4 mm	0.5 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE