

Morsetto conduttore universale con guida di scorrimento



CARATTERISTICHE

Scivola sotto la tegola e si attacca meccanicamente per il fissaggio

Consente di fissare conduttori tondi o a bandella

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensione conduttore	Dimensioni nastro	Lunghezza (L)	Larghezza (W)
R6SFT40	104980	Acciaio inox 18-8 (EN 1,4305), Nylon	6 mm pieno - 11 mm pieno	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm	210mm	25 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	A.	Peso unità
R6SFT40	104980	5 mm	18 mm Max	0.08 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE