

Barriera universale ai transienti, modem/telefono



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

La barriera polivalente fornisce protezione dei circuiti e dei trasduttori a bassa tensione

Il design con presa e base separate consente la sostituzione del modulo a caldo


La protezione multifase ed efficace contro le sovratensioni assicura che alle apparecchiature sensibili giungano le sovratensioni residue più basse

SPECIFICHE

Codice a catalogo	UTBTA
Numero articolo	702850
Tensione di esercizio continua massima (UC)	280 V.
Corrente di carico nominale (il)	160mA
Frequenza	15 MHz
Resistenza loop	1 Ω
Corrente di scarica massima (Imax), per modalità	0.5kA 8/20 μs

Codice a catalogo	UTBTA
Tecnologia	Gas Discharge Tube (GDT) PTC
Livello di protezione tensione (su), L-L.	480 V a 3 kA
Connessione, bloccata	1 - 4 mm²
Montaggio	Guida DIN a cappello da 35 mm
Temperatura	-20 to 65 °C
Materiale del contenitore	Termoplastica UL® 94V-0
Valore nominale del contenitore	IP 20 NEMA®-1
Profondità (D)	68mm
Altezza (H)	90 mm
Larghezza (W)	18 mm
Peso unità	0.1 kg
Dettagli della certificazione	UL® 497 A.
Conforme a.	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C.
Modulo sostitutivo	UTBTM

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE