


Kit supporto barra di distribuzione piatta regolabile



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il kit include la guida, gli isolatori e i bracci di estensione montabili

Distanze regolabili tra fasi

Si modifica rapidamente per poter contenere spessori multipli di barra

Elevata resistenza alle forze di corto circuito

Fornisce un'eccellente protezione elettrica all'apparecchiatura

Trifase con circuito neutro

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Tensione d'esercizio massima, IEC (UI)	Temperatura di esercizio	Conforme a.	Grado di infiammabilità
-------------------	-----------------	-----------	--	--------------------------	-------------	-------------------------

AFBS-B600	504971	Acciaio, Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0
-----------	--------	---	------------	---------------	--	-----------

Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza barra colletttrice	Spessore barra colletttrice	Altezza (H)	Larghezza (W)	A.
AFBS-B600	504971	30 - 80 mm	5 - 10 mm	70 mm	549 - 749 mm	507 mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	B	C	Diametro vite (Sc)	Peso unità
AFBS-B600	504971	61 - 176 mm	525 - 725 mm	8	2.2 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE