

Morsetto per barra di distribuzione in acciaio scanalato BC



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Connette due barre in rame tra di loro oppure nVent ERIFLEX Flexibar a una barra in rame

Due piastre scanalate complete di viti

Permette un contatto elettrico eccellente

Installazione facile e veloce

Ideale per modifiche in loco

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Capacità di serraggio:	20mm
Finitura:	Elettro galvanizzato
Materiale:	Acciaio


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza barra colletttrice	Larghezza (W)	A	Diametro della vite (Sc)	Coppia (TQ)
BC80	553250	80 mm	118 mm	96 mm	10	29.5 N·m
BC30	553200	30 mm	56 mm	42 mm	6	7 N·m
BC40	553210	40 mm	66 mm	52 mm	6	7 N·m
BC50	553220	50 mm	83 mm	64 mm	8	20 N·m
BC63	553230	63 mm	93 mm	74 mm	8	20 N·m
BC100	553260	100 mm	144 mm	118 mm	10	29.5 N·m

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario
BC80	553250	0.12 kg
BC30	553200	0.31 kg
BC40	553210	0.37 kg
BC50	553220	0.59 kg
BC63	553230	0.74 kg
BC100	553260	1.72 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE