

Supporto isolante a quattro poli BS-125A



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Creare blocchi di distribuzione a quattro poli personalizzati per un sistema di distribuzione dell'energia elettrica

È possibile fissare lo schermo di protezione direttamente al supporto

Include le viti per montare le barre filettate in rame

Ferma con una clip alla guida DIN utilizzando DR-CLIP oppure la monta con le viti

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Tensione massima di lavoro, IEC (Ui)	Temperatura di funzionamento	Corrente di applicazione tipica nominale
BS-125A	551311	Acciaio, Glass Fibre Reinforced Polyamide	Elettrozincato	1000, 1500	-40 to 130 °C	125 - 160 A

Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	È conforme a	Classificazione dell'inflammabilità	Larghezza barra collettore	Spessore della barra	Profondità (D)
BS-125A	551311	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	12 - 15 mm	4 - 5 mm	117.5mm


Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Diametro della vite (Sc)	Peso unitario
BS-125A	551311	126 mm	5	0.1 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Da utilizzare con barre in rame.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE