

BS-250A supporto isolante quadripolare



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Creare blocchi di distribuzione a quattro poli personalizzati per un sistema di distribuzione dell'energia elettrica

Si monta con le viti

Lo schermo di protezione può essere fissato utilizzando gli spaziatori

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Tensione d'esercizio massima, IEC (UI)	Temperatura di esercizio	Corrente nominale tipica dell'applicazione
BS-250A	551300	Acciaio, Glass Fibre Reinforced Polyamide	Elettro galvanizzato	630, 630	-40 to 130 °C	160 - 250 A

Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Conforme a.	Grado di infiammabilità	Larghezza barra colletttrice	Spessore barra colletttrice	Profondità (D)
BS-250A	551300	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	15 - 20 mm	5 mm	45mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	A.	Diametro vite (Sc)	Peso unità
BS-250A	551300	150 mm	130 mm	6	0.05 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Da utilizzare con barre in rame.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE