


Kit di supporto barra di distribuzione CABINA



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per tutte le tipologie di barre collettrici

Migliora la resistenza alla piegatura interbloccando o bloccando due profili

Veloce e facile da installare

Isolatori privi di alogeni

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Corrente nominale tipica dell'applicazione:	400 - 4500 A
Tensione d'esercizio massima, IEC (UI):	1000;1500
Fine:	Elettro galvanizzato
Grado di infiammabilità:	UL® 94V-0
Temperatura di esercizio:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Conforme a.	Barre collettrici per fase	Larghezza barra collettrice	Spessore barra collettrice
-------------------	-----------------	-----------	-------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------

CABS4-5TN-400	549310	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Acciaio	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS4-5TN-600	549260	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Acciaio	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS2-10TN-400	549320	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Acciaio	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm
CABS2-10TN-600	549270	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Acciaio	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm

Table 2/3


Codice a catalogo	Numero articolo	Profondità (D)	Larghezza (W)	A.	B	C
CABS4-5TN-400	549310	39mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm
CABS4-5TN-600	549260	39mm	550 mm	500 mm	75 - 125 mm	525 mm
CABS2-10TN-400	549320	39mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm
CABS2-10TN-600	549270	39mm	550 mm	500 mm	75 - 125 mm	525 mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità
CABS4-5TN-400	549310	0.8 kg
CABS4-5TN-600	549260	0.84 kg
CABS2-10TN-400	549320	0.77 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità
CABS2-10TN-600	549270	0.81 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE