

EB-142/166 messa a terra e barra colletttrice neutra



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Da utilizzare per connettere diversi conduttori di messa a terra

I fori smussati permettono connessioni semplici

Morsetto d'arresto principale disponibile per conduttori più spessi

Il nichel stagnato è resistente alla corrosione

Staffe di supporto singole o doppie disponibili per fissare la barra alla guida DIN

Barra rigida

Tagliare alla lunghezza necessaria

Installazione rapida e facile

Conforme a RoHS


SPECIFICHE

Materiale: Ottone

Fine: Nichelato

Codice a catalogo	EB166	EB142
Numero articolo	568667	568668
Numero di connessioni	166	142
Dimensione conduttore, IEC	1,5 - 10 mm ² intrecciati	1,5 - 16 mm ² intrecciati
Corrente nominale massima	40A	63A
Sezione trasversale	64mm ²	80mm ²
Profondità (D)	8mm	8mm
Altezza (H)	8 mm	10 mm
Larghezza (W)	1000 mm	1000 mm
Dimensione del foro (HS)	4.5 mm	5.5 mm
Dimensione filettatura (TS)	M4	M5
A.	6 mm	7 mm
Coppia di serraggio (TQ)	0.89 N·m	2 N·m
Peso unità	0.47 kg	0.58 kg
Conforme a.	IEC® 60998-2-1	IEC® 60998-2-1

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE