

EB-142/166 supporto barra di distribuzione a folle singolo



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fornisce il supporto per una barra colletttrice di messa a terra e di neutro EB-142 o EB-166

Installazione rapida e facile

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Grado di infiammabilità	Tensione di isolamento	Temperatura di esercizio	Conforme a.
EB142-166SUP1	568669	Poliammide	UL® 94V-0	690	130 °C Max	IEC® 60998-2-1

Table 2/3


Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Diametro (Ø)	Dimensione del foro (HS)
-------------------	-----------------	-------------	---------------	----------------	--------------	--------------------------

EB142-166SUP1	568669	17 mm	14 mm	12mm	4 mm	5 mm
---------------	--------	-------	-------	------	------	------

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità
EB142-166SUP1	568669	0 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE