

EB-20 messa a terra e barra colletttrice neutra



Le barre colletttrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERIFLEX vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all'interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Da utilizzare per connettere diversi conduttori di messa a terra con un pannello

I fori smussati permettono connessioni semplici

Montare le scanalature per fissaggio universale alla barra in rame, direttamente alle guide oppure agli spaziatori

Barra rigida

Il kit di montaggio è disponibile per bloccare le barre o per fissarle alla guida DIN

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Codice a catalogo	EB20
Numero articolo	568662
Materiale	Ottone
Numero di connessioni	20

Codice a catalogo	EB20
Dimensione conduttore, IEC	(1) 16 - 35 mm ² Stranded (3) 4 - 16 mm ² Stranded (9) 2,5 - 6 mm ² incagliati (7) 1.5 - 4 mm ² Stranded
Dimensione conduttore boccola, IEC	(1) 10 - 35 mm ² (3) 2.5 - 16 mm ² (9) 1,5 - 6 mm ² (7) 0.75 - 4 mm ²
Dimensione conduttore, UL	(1) #8 - #6 Solid (3) #12 - #6 Solid (9) #14 - #8 Solid (7) #16 - #10 Solid (1) #6 - #4 Stranded (3) #12 - #4 Stranded (9) #14 - #8 incagliato
Corrente nominale massima	250A
Profondità (D)	12mm
Altezza (H)	13 mm
Larghezza (W)	215 mm
Spessore (T)	5 mm
A.	175 mm
B	20 mm
X	6.2 x 7 mm
Peso unità	0.19 kg
Conforme a.	IEC® 61439,1

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte