

EB-2X130 messa a terra e barra colletttrice neutra



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Da utilizzare per connettere diversi conduttori di messa a terra

I fori smussati permettono connessioni semplici

Morsetto d'arresto principale disponibile per conduttori più spessi

Staffe di supporto disponibili per attaccare la barra alla guida DIN

Il nichel stagnato è resistente alla corrosione

Barra rigida

Tagliare alla lunghezza necessaria

Installazione rapida e facile


Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Codice a catalogo	EB2X130
Numero articolo	568674

Codice a catalogo	EB2X130
Materiale	Ottone
Fine	Nichelato
Numero di connessioni	260
Dimensione conduttore, IEC	1,5 - 25 mm ² intrecciato
Corrente nominale massima	200A
Sezione trasversale	225mm ²
Profondità (D)	15mm
Altezza (H)	15 mm
Larghezza (W)	1000 mm
Dimensione del foro (HS)	6.5 mm
Dimensione filettatura (TS)	M5
A.	7 mm
Coppia di serraggio (TQ)	2 N·m
Peso unità	1.59 kg
Conforme a.	IEC® 60998-2-1

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE