

EBC-133 messa a terra e barra colletttrice neutra



Le barre colletttrici di messa a terra di neutro EBC-133 vengono utilizzate per connettere vari conduttori di messa a terra all'interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.

Le barre colletttrici di messa a terra e di neutro EBC-133 possono essere fissate utilizzando le staffe di supporto ad angolo IRS, lo spaziatore metallico DMH o il distanziatore DH e distanziale.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

L'installatore troverà semplice aggiungere le connessioni

I morsetti sono completamente montati

I morsetti seguono la vite verticalmente, rendendo il montaggio del conduttore semplice e veloce

Tagliare alla lunghezza necessaria

Morsetto d'arresto principale disponibile per conduttori più spessi

Può essere connesso ad un conduttore intrecciato isolato IBSB25, ad una Treccia di messa a terra e collegamenti MBJ ed a una barra flessibile nVent ERIFLEX Flexibar fino a 9 mm (0,354")

Installazione rapida e facile

Conforme a RoHS


SPECIFICHE

Fine: Elettro galvanizzato

Codice a catalogo	EBC133-10X3X2000	EBC133-15X5X2000
-------------------	------------------	------------------

Numero articolo	568612	568613
Materiale	Copper Acciaio	Copper Acciaio
Numero di connessioni	133	133
Dimensione conduttore, IEC	(133) 0,5 - 16 mm ² solido (133) 0,5 - 10 mm ² Stranded	(133) 0,5 - 16 mm ² solido (133) 0,5 - 10 mm ² Stranded
Larghezza conduttore	9 mm Max	9 mm Max
Corrente nominale massima	108A	218A
Sezione trasversale	30mm ²	75mm ²
Profondità (D)	10mm	15mm
Larghezza (W)	2000 mm	2000 mm
Spessore (T)	3 mm	5 mm
A.	15 mm	15 mm
B	4.8 mm	6.8 mm
Dimensione filettatura (TS)	M5	M5
Coppia di serraggio (TQ)	2.5 N·m	4.5 N·m
Peso unità	1 kg	1.8 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE