

Kit morsetto d'arresto principale EBC-133



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il kit include 10 morsetti e 20 viti

Utilizzato per connettere conduttori più spessi, incluso il conduttore intrecciato isolato IBSB25, la Treccia di messa a terra e collegamenti MBJ e la barra flessibile nVent ERIFLEX Flexibar fino a 9 mm (0,354")

Installazione rapida e facile

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Dimensioni del conduttore, IEC	Larghezza (W)	Spessore (T)
KIT-EBC133-15	568614	Acciaio	Elettrozincato	16 - 35 mm ²	25 mm	2.5 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A	Dimensione del foro (HS)	Dimensioni delle filettature (TS)	Peso unitario	Profondità (D)

KIT-EBC133-15	568614	15 mm	5.5 mm	M5	0.01 kg	10mm
---------------	--------	-------	--------	----	---------	------

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE