


Connettore di messa a terra/messa a terra EC35



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Morsetto molto compatto per la connessione di conduttori di cavi alla barra di messa a terra senza perforazione

Il conduttore viene bloccato con una piastra di pressione

È possibile montare e far scivolare i morsetti nella loro posizione sulla barra prima di connettere i conduttori

È possibile aggiungere le connessioni dopo il montaggio della barra colletttrice

La singola vite blocca il morsetto ed effettua la connessione

Conforme ad EAC

Conforme a RoHS

SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Materiale	Spessore barra colletttrice	Larghezza barra colletttrice	Dimensione conduttore
EC35	553470	Elettro galvanizzato	Acciaio	4 - 5 mm	12 mm	2,5 mm ² pieno - 35 mm ² intrecciato

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)	Coppia di serraggio (TQ)	Peso unità
EC35	553470	14mm	27 mm	31 mm	6 N·m	0.03 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE