

FRCB treccia piatta in bobina, rame liscio



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Le trecce in bobina sono usate principalmente per le applicazioni di distribuzione della potenza o di messa a terra

Materiale non magnetico

SPECIFICHE

Materiale: Rame

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Corrente nominale	Sezione trasversale	Numero di fili	Diametro del filo	Lunghezza
FRCB15-10	557030	75A	10mm ²	576	0.15mm	25m
FRCB15-100	557150	360A	100mm ²	5664	0.15mm	25m
FRCB15-16	557040	120A	16mm ²	896	0.15mm	25m
FRCB15-25	557060	150A	25mm ²	1404	0.15mm	25m

Codice a catalogo	Numero articolo	Corrente nominale	Sezione trasversale	Numero di fili	Diametro del filo	Lunghezza
FRCB15-35	557080	200A	35mm ²	1980	0.15mm	25m
FRCB15-40	557090	220A	40mm ²	2272	0.15mm	25m
FRCB15-50	557100	250A	50mm ²	2848	0.15mm	25m
FRCB15-75	557130	300A	75mm ²	4256	0.15mm	25m

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore	Larghezza	Peso unità
FRCB15-10	557030	1.5 mm	10 mm	0.1 kg
FRCB15-100	557150	4 mm	40 mm	1 kg
FRCB15-16	557040	1.5 mm	15 mm	0.16 kg
FRCB15-25	557060	1.5 mm	23 mm	0.25 kg
FRCB15-35	557080	2.5 mm	23 mm	0.35 kg
FRCB15-40	557090	2.5 mm	25 mm	0.4 kg
FRCB15-50	557100	3 mm	28 mm	0.5 kg
FRCB15-75	557130	4 mm	30 mm	0.75 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il peso dell'unità è dato per singolo metro (3,28').

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE