

Morsetto distanziale FS



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fornisce supporto per nVent ERIFLEX Flexibar e per i conduttori intrecciati isolati senza provocare danni all'isolamento

Garantisce la corretta spaziatura per raffreddamento ottimale

Supporta fino a quattro conduttori collegati in parallelo

Installazione facile

Gli spaziatori sono privi di alogeni

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Fine: Elettro galvanizzato

Grado di infiammabilità: UL® 94HB

Temperatura di esercizio: -40 to 130 °C

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Larghezza conduttore	Altezza (H)	Lunghezza (L)	Dimensione del foro (HS)
FS40-63	553570	Acciaio, Polyamide	40 - 63 mm	95 mm	166mm	8.5 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Larghezza conduttore	Altezza (H)	Lunghezza (L)	Dimensione del foro (HS)
FS80-100	553580	Acciaio, Polyamide	80 - 100 mm	140 mm	224mm	8.5 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	Peso unità
FS40-63	553570	150 mm	0.1 kg
FS80-100	553580	200 mm	0.25 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La distanza consigliata tra i supporti è di 400 mm (15 3/4").

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE