


Treccia piatta FSSB in bobina, acciaio inox



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

L'acciaio inossidabile 316L duraturo e di alta qualità fornisce una resistenza maggiore ad abrasione, corrosione, sostanze chimiche e raggi ultravioletti per le applicazioni all'aperto e corrosive

Materiale non magnetico

La durabilità del prodotto prolunga il periodo tra gli interventi di manutenzione

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio inox 316L (EN 1,4404)

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Sezione trasversale	Diametro del filo	Lunghezza	Spessore	Larghezza
FSSB25-50	557390	50mm ²	0.25mm	25m	3 mm	30 mm
FSSB25-16	557160	16mm ²	0.25mm	25m	1.5 mm	15 mm
FSSB25-25	557170	25mm ²	0.25mm	25m	1.5 mm	23 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità
FSSB25-50	557390	0.44 kg
FSSB25-16	557160	0.14 kg
FSSB25-25	557170	0.22 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il peso dell'unità è dato per singolo metro (3,28').

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE