


Morsetto per barra di distribuzione ad alta corrente HCBC



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Connette una barra in rame a barra in rame, a nVent ERIFLEX Flexibar o a una derivazione di alimentazione

Costruito in materiale non magnetico per collegamenti ad alta tensione tra nVent ERIFLEX Flexibar e le barre rigide, come i terminali del trasformatore

Il design rigido assicura anche la pressione di contatto

Installazione facile e veloce

Ideale per modifiche in loco

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Capacità di serraggio: 40mm

Materiale: Acciaio inox 304 (EN 1,4301)

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza conduttore	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)	Spessore (T)
-------------------	-----------------	----------------------	----------------	-------------	---------------	--------------

HCBC80	553100	80 mm	20mm	43 mm	140 mm	4 mm
HCBC120	553120	120 mm	20mm	43 mm	180 mm	4 mm
HCBC100	553110	100 mm	20mm	43 mm	160 mm	4 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Coppia di serraggio (TQ)	Peso unità
HCBC80	553100	100 N·m	0.84 kg
HCBC120	553120	100 N·m	1 kg
HCBC100	553110	100 N·m	0.92 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per una pressione di contatto ottimale, utilizzare due morsetti.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE