

Attrezzo di piegatura per barra flessibile ERIFLEX HFBT nVent



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Permette all'utente di piegare nVent ERIFLEX Flexibar in forme personalizzate per un'installazione efficiente

L'utensile, di semplice utilizzo, è in grado di effettuare la curvatura di nVent ERIFLEX Flexibar in ogni sua dimensione disponibile, in modo rapido e senza danneggiare l'isolamento

L'utensile portatile può essere utilizzato sul posto di lavoro oppure fissato ad un tavolo di lavoro

Include la cassetta portautensili

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Raggio di piegatura	Angolo di piegatura	Profondità	Altezza
HFBT	558920	Acciaio	10mm	180 ° Max	120mm	215 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza	Peso unità
-------------------	-----------------	-----------	------------

HFBT	558920	345 mm	7 kg
------	--------	--------	------

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE