

# Cesoia idraulica per barre



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Lavora con barre di rame o di alluminio

Crea un bordo di taglio piatto e pulito

Gli scudi in plastica trasparente permettono l'ispezione visiva della posizione di taglio

Gruppo meccanico resistente

Lama di ricambio disponibile

Facile accesso per la manutenzione della lama

Conforme a RoHS

## SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza barra collettrice	Spessore della barra	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)
HYDR-BB-CUT	545690	125 mm Max	12.7 mm Max	240mm	395 mm	286 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario
HYDR-BB-CUT	545690	41 kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non utilizzare per tagliare nVent ERIFLEX Flexibar.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**